



**XNEX 080608, HUM310, Type: ALU**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	215104 ALU
GTIN	4062406103071
Artikelklasse	22A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2×3-snijanten voor **hoekfreesbewerkingen**.  
6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

Maximale snijdiepte  $a_{p \max}$ : 4 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,15 mm

**Technische beschrijving**

Type	ALU
Voeding $f_z$ per tand	0,15 mm
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HUM310
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1100 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1100 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	900 m/min	N
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		