

**XNEX 080608, HBM015, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215106 ST1400
GTIN	4062406103088
Artikelklasse	22A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2×3-snijkmanten voor **hoekfreesbewerkingen**.  
6 Snijkmanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,21 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HBM015
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p\text{ max}}$	4 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	6

Coating	CVD
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		