

**XNEX 080608, HBM130, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215108 INOX
GTIN	4062406103095
Artikelklasse	22A

**Omschrijving****Uitvoering:**

6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant. Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2x3-snijkanten voor **hoekfreesbewerkingen**.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

**Technische beschrijving**

Type	INOX
Voeding $f_z$ per tand	0,12 mm
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HBM130
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p\text{ max}}$	4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		