


XNEX 080608, HBM20, Type: UNI

Bestelgegevens

Bestelnummer	215112 UNI
GTIN	4062406103101
Artikelklasse	22A

Omschrijving
Uitvoering:

Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2×3-snijanten voor **hoekfreesbewerkingen**.
6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Maximale snijdiepte $a_{p\text{max}}$: 4 mm

Technische beschrijving

Type	UNI
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HBM20
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p\text{max}}$	4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	6

Coating	CVD
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	95 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		