

**Garant****Af- / insteekplaat, HB7020, Steekbreedte w: 3mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 273670 3      |
| GTIN          | 4045197719379 |
| Artikelklasse | 21J           |

**Technische beschrijving**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Steekbreedte w               | 3 mm                              |
| Tolerantie steekbreedte w    | $\pm 0,03$ mm                     |
| Voeding f                    | 0,07 - 0,2 mm/omw,                |
| Fijn/ruw-indeling            | Voor-/nabewerken                  |
| Snijmateriaal                | HM                                |
| Hoofdtoepassing              | P                                 |
| Neventoepassing              | M                                 |
| Snedecondities               | continu                           |
| Soort                        | HB7020                            |
| Hoekradius R                 | 0,3 mm                            |
| Aantal wisselingen/snikanten | 1                                 |
| Wisselplaatprofiel           | neutraal                          |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het steekdraaien |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | $V_c$     | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 220 m/min | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 180 m/min | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 170 m/min | P        |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 140 m/min | P        |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | beperkt geschikt | 120 m/min | P        |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt         | 140 m/min | M        |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt         | 130 m/min | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | geschikt         | 60 m/min  | S        |
| GG(G)                          | geschikt         | 200 m/min | K        |
| CuZn                           | geschikt         | 250 m/min | N        |
| Uni                            | geschikt         |           |          |
| Continu                        | geschikt         |           |          |
| nat maximaal                   | geschikt         |           |          |
| droog                          | beperkt geschikt |           |          |