

Mahr**Multimar universeel meetgereedschap, Meetbereik: 30-115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428051 30-115
GTIN	4059192024895
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele buisconstructie, gepolijst en hardverchromd. Twee meetarmhouders voor het opnemen van de verschillende meetinserts. Vergroting van het meetbereik met 75mm mogelijk door omdraaien van de meetarmen. Inzetbaar met iedere (fijn-)meetklok met schacht-Ø 8h 6mm (levering zonder afleesinstrument).

- **Hoge meetzekerheid en herhalingsnauwkeurigheid dankzij zeer precieze kogelgeleiding.**
- **Warmte-isolerende handgrepen**
- **Meetkrachtrichting omschakelbaar voor buiten- en binnenmeting.**
- **Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer.**
- **De beweegbare meetarmhouder is in een zeer precieze kogelgeleiding spelings- en wrijvingsarm gelagerd.**
- **Stevige, geslepen en hardverchromde zuil.**
- **Eenvoudige montage door steun- en montageblokken.**

Toepassing:

- **Buiten- en binnenmaten.**
- **Buiten- en binnendraad.**
- **Centreerranden**
- **Smalle uitsteeksels, smalle openingen en groeven.**
- **Buiten- en binnenconus.**
- **Buiten- en binnenvertandingen enz.**

Opmerking:

Tot meetbereik **2500 mm** met **CFK lichtgewichtbuis** op aanvraag.

Technische beschrijving

Meetbereik	30 - 115 mm
Toepassingsbereik binnen	30 - 115 mm
Toepassingsbereik buiten	0 - 85 mm
Meetbereik	12 mm
Serie	Multimar
Verpakking	stevige box
Kalibratie	A3
Producttype	Universeel meetgereedschap

Dienstverlening

Kalibratie Universele schuifmaat Maximaal meetbereik 600 mm	021400 600
---	------------

Accessoires

Paar diepteanslagen voor meetarmen	428111
Buitenmeetinsert vlak Ø 7,5 mm, 1 st.	428130
Paar meetarmen met boring Ø 3,5 mm Uitsteeklengte 100 mm	428101 100
Binnenmeetinsert bolrond Ø 7,5 mm, 1 st.	428120
Paar opname-units met boring Type B	428141 B
Paar meetarmen met boring Ø 3,5 mm Uitsteeklengte 35 mm	428101 35
Paar hoekmeet-inserts, vlak, voor buitenmeting	428160
Paar meetarmen met boring Ø 3,5 mm Uitsteeklengte 70 mm	428101 70
Paar opname-units met boring Type A	428141 A
Paar hoekmeet-inserts, halfcilindrisch, voor binnenmeting	428170
Paar meetarmen met boring Ø 3,5 mm Uitsteeklengte 25 mm	428101 25