



Klimaatmeetapparatuur Luchtstroomset, Type: HD



Bestelgegevens

Bestelnummer	474162 HD
GTIN	4029547019364
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Klimaatmeter Testo 440 voor het meten van de **stromingssnelheid en volumestroom in het ventilatiekanaal (m/s, m³/h)**. Hittedraad-meetsonde (sondekop 9 mm) voor kleine luchtstromen tot 30 m/s. Inclusief temperatuursensor.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Klimaatmeter Testo 440 nr. 474141 maat 440, 3× Mignon-batterijen type AA, USB-kabel, koffer nr. 474161 maat K en kalibratierapport. Hittedraad-sonde nr. 474152 maat HD

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 30 m/s
Maximale afwijking (m/s + % van meetwaarde)	±0,03 + 4% (0 tot 20 m/s) ±0,5 + 5% (20,01 tot 30 m/s)
Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
IP-klasse	IP 54

Energievoorziening	Batterijvoeding
Batterijtype	Mignon, AA
Aantal inbegrepen batterijen	3
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Klimaatmeetapparatuur

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------