


**Garant**
**Freeswisselplaat Ø 20 mm stomp conisch, Type: HART**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212784 HART
GTIN	4062406103200
Artikelklasse	21A

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.**

· **Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid:  $\pm 0,015$  mm.**

Voeding  $f_z$  in staal < 60 HRC: 0,1 mm

Soort: HB7705

**Technische beschrijving**

Type	HART
Soort	HB7705
Hoekradius	2 mm
Snijmateriaal	HM
Radius Wiper axiaal	20 mm
Radius Wiper radiaal	40 mm
Snijkantradius $R_1$	2 mm

Snijlengte $L_c$	10 mm
Voeding $f_z$ in staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Voeding $f_z$ in staal < 60 HRC	0,1 mm
Aantal wisselingen/snijkmanten	1
Coating	TiN
Producttype	Wisselplaat voor het frezen