

**Garant****Freeswisselplaat Ø 25 mm stomp conisch, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212792 ST1400
GTIN	4062406103323
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

- Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid:  $\pm 0,015$  mm.

**Technische beschrijving**

Type	ST1400
Soort	HB4015
Hoekradius	4 mm
Snijmateriaal	HM
Radius Wiper axiaal	25 mm
Radius Wiper radiaal	50 mm
Snijkantradius $R_1$	4 mm
Snijlengte $L_c$	12,5 mm
Voeding $f_z$ in staal $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm

Voeding $f_z$ in staal < 60 HRC	0,12 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Coating	TiN
Producttype	Wisselplaat voor het frezen