



## ER-spanmoer met rondloopinstelling, Voor ER: 25



### Bestelgegevens

Bestelnummer	309619 25
GTIN	2050002004023
Artikelklasse	33E

### Omschrijving

**Uitvoering:**

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Instelling van de rondloop op nul met 6 schroeven. **Met groeven.**

**T.b.v.:**

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Zeer geschikt op draaibanken, zowel voor statische als aangedreven gereedschappen.

**Accessoires:**

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

**Opmerking:**

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Tot 6000 min-1.

### Technische beschrijving

Buiten-Ø D	50 mm
Schroefdraad	M32×1,5
Voor ER	25 mm

Totale lengte L	21,8 mm
Norm	DIN 6499 D
Producttype	Spanmoer