

Garant**Synchrogereedschapskop voor ER32, Tapschacht-Ø d2: 6mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 338186 6 |
| GTIN | 4062406103637 |
| Artikelklasse | 31P |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.
- Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.
- Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).
- Geschikt voor linkse en rechtse draad.

Uitvoering promotietekst:

- Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.

T.b.v.:

ER-synchro-opnames nr. 338180.

Technische beschrijving

| | |
|--|---------------------|
| Schacht-vierkant | 4,9 mm |
| Afkoppellengte L ₁ | 8 mm |
| voor tapschacht-Ø d ₂ DIN 374/376 | M8 |
| voor tapschacht-Ø d ₂ DIN 371 | M5-6 |
| Ø D ₂ | 25 mm |
| Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar |

Producttype

Draadsnij-adapter