

**ER-spantang, ER 16, Nominale span-Ø d: 5/16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 308920 5/16 |
| GTIN | 4062406103927 |
| Artikelklasse | 32Z |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Opmerking:

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

Spantangen ER16, ER25 en ER32 zonder afdichting ook in inchmaten leverbaar via eShop.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-------------|
| Opname | ER 16 |
| Norm | ISO 15488-B |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm |
| Type | 426 E |
| Buiten-Ø D | 17 mm |
| Totale lengte L | 27,5 mm |
| Producttype | Spantang |

