

**ER-spantang, ER 32, Nominale span-Ø d: 11/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309000 11/16
GTIN	4062406104122
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Uitvoering:**

geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Opmerking:

Spantangen ER16, ER25 en ER32 zonder afdichting ook in inchmaten leverbaar via eShop.

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

Technische beschrijving

Opname	ER 32
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 10 µm
Type	470 E
Buiten-Ø D	33 mm
Totale lengte L	40 mm
Producttype	Spantang

