

**ER-spantang voor tap, ER11, Nominale span-Ø d: 2,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309399 2,8
GTIN	4062406104436
Artikelklasse	32Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.  
Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 70 bar!).

**T.b.v.:**

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

**Opmerking:**

**HOLEX® ER-spantangen zijn niet compatibel met Centro-P en HiRunER-spantanghouder.**  
Zonder afdichting.

**Technische beschrijving**

Opname	ER11
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 10 µm
Type	4031 E
Buiten-Ø D	11,3 mm
Totale lengte L	18 mm

Producttype

Spantang