

## Platte grijpermagneet met boring, Neodymium, Ø: 40mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085932 40
GTIN	5012095608516
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

#### Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

### Technische beschrijving

Hoogte	8 mm
Ø	40 mm
Boring-Ø	5,5 mm
Nominale houdkracht	500 N
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

