

Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraadbus, Neodymium, Ø: 88mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085927 88
GTIN	5012095608448
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.
- Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.
- Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Nominale houdkracht	420 N
Schroefdraad	M8 mm
Materiaal oppervlak	met rubber bekleed
Schroefdraadbus	ja
Hoogte met schroefdraad	17 mm
Hoogte	8,5 mm

Ø	88 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet