

**Trekspantang, rond, DIN 6341, 355 E, Span-Ø: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329705 16
GTIN	4062406104641
Artikelklasse	32B

Omschrijving**Uitvoering:**

Spantangen, **rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Zaagtanddraad

Norm:

DIN 6341

Nauwkeurigheid:

rondlooptoleranties: D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

Opmerking:

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Hoek α	17,5 graden
K	28 mm
F	20 mm
Totale lengte L	123 mm
Zaagtanddraad G	S20x2 mm
Norm	DIN 6341
Type	355 E
Producttype	Spantang

