

**Trekspantang, rond, DIN 6341, 355 E, Span-Ø: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329705 18
GTIN	4062406104665
Artikelklasse	32B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spantangen, **rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Zaagtanddraad

**Norm:**

**DIN 6341**

**Nauwkeurigheid:**

**rondlooptoleranties:** D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

**Opmerking:**

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) **op aanvraag!**

**Technische beschrijving**

Span-Ø	18 mm
F	20 mm
K	28 mm
Totale lengte L	123 mm
Hoek $\alpha$	17,5 graden
Zaagtanddraad G	S20x2 mm
Norm	DIN 6341
Type	355 E

Producttype

Spantang