

**Trekspantang, rond, DIN 6341, 386 E, Span-Ø: 22mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 329755 22     |
| GTIN          | 4062406104863 |
| Artikelklasse | 32B           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spantangen, **rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Trapeziumschroefdraad

**Norm:**

**DIN 6341**

**Nauwkeurigheid:**

**rondlooptoleranties:** D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

**Opmerking:**

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) **op aanvraag!**

**Technische beschrijving**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Trapeziumschroefdraad G | Tr32×1,5 mm |
| F                       | 32 mm       |
| Hoek α                  | 20 graden   |
| Totale lengte L         | 115 mm      |
| K                       | 45 mm       |
| Norm                    | DIN 6341    |
| Type                    | 386 E       |

Producttype

Spantang