

**Trekspantang, rond, DIN 6341, 386 E, Span-Ø: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329755 10
GTIN	4062406104740
Artikelklasse	32B

Omschrijving**Uitvoering:**

Spantangen, **rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Trapeziumschroefdraad

Norm:

DIN 6341

Nauwkeurigheid:

rondlooptoleranties: D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

Opmerking:

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Trapeziumschroefdraad G	Tr32×1,5 mm
F	32 mm
Totale lengte L	115 mm
K	45 mm
Hoek α	20 graden
Norm	DIN 6341
Type	386 E

Producttype

Spantang