

Garant**Steekdraaihouder, links, Schacht- / steekbreedte w: 12/1,5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273751 12/1,5 |
| GTIN | 4045197720047 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Koplengte L_1 | 26 mm |
| Steekbreedte w | 1,5 mm |
| Functiebreedte L_4 | 12 mm |
| Bout | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Insteekdiepte t_{\max} | 4,5 mm |
| Totale lengte L | 150 mm |
| Schachtbreedte b | 12 mm |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | nee |
| axiaal insteken mogelijk | ja |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Klemschroef Type 4 | 279815 4 |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15 | 674248 TX15 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |