

Garant**Gereedschapshouder voor volboren Vorm ADB, SK 40, Voor schacht-Ø D1:
20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301285 20
GTIN	4062406104948
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.**
- **Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-Ø tegen het contactvlak gespannen.**
- **De hierdoor betere ondersteuning maakt een hogere voeding mogelijk.**
- **Hoge rondloopnauwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

Alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reserveschroeven nr. 309907, 309908.

Technische beschrijving

Voor schacht-Ø D ₁	20 mm
Buiten-Ø D	40 mm
Afkoppellengte A-maat	65 mm

Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Volbooropname

Accessoires

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Momentopzetstuk voor ER-minimoer Voor ER-spantanghouder 20	309745 20
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
	308630 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Sleutel voor ER-mini-moer Voor ER-spantanghouder 20

309740 20

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

308740 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40