

Garant**Gereedschapshouder voor volboren Vorm ADB, SK 40, Voor schacht-Ø D1:
25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301285 25
GTIN	4062406104955
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.**
- **Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-Ø tegen het contactvlak gespannen.**
- **De hierdoor betere ondersteuning maakt een hogere voeding mogelijk.**
- **Hoge rondloopnauwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

Alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reserveschroeven nr. 309907, 309908.

Technische beschrijving

Voor schacht-Ø D ₁	25 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Buiten-Ø D	45 mm

Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Volbooropname

Accessoires

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Sleutel voor ER-mini-moer Voor ER-spantanghouder 25	309740 25
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
	308820 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm

656050 200

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40

ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 25

309700 25

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25

309680 25

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

308740 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40

309680 40

Momentopzetstuk voor ER-minimoer Voor ER-spantanghouder 25

309745 25

Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40