

Garant**Gereedschapshouder voor volboren Vorm ADB, SK 50, Voor schacht-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301287 20
GTIN	4062406104986
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.**
- **Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-Ø tegen het contactvlak gespannen.**
- **De hierdoor betere ondersteuning maakt een hogere voeding mogelijk.**
- **Hoge rondloopnauwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Callout:

Wisselplaat-volboor
Gereedschapsopname
Geslepen contactvlak
Vorm ADB

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

Alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reserveschroeven nr. 309907, 309908.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	70 mm
Buiten-Ø D	40 mm
Voor schacht-Ø D ₁	20 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Volbooropname

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50