

Garant**Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 25/1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273756 25/1,5
GTIN	4045197720153
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij t_{\max} ($5 \times$ steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Bout	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Functiebreedte L_4	26,5 mm
Koplengte L_1	29 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
Insteekdiepte t_{\max}	7,5 mm
Totale lengte L	150 mm
Schachtbreedte b	25 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm

659906 1600

8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bit opname Totale
lengte 50 mm

659874 50

Klemschroef Type 6

279815 6

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX25

674248 TX25

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm

659957 1600