

Platte grijpermagneet met boring, Neodymium, Ø: 32mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085932 32
GTIN	5012095608509
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermd platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

Technische beschrijving

Ø	32 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Nominale houdkracht	310 N
Hoogte	7 mm
Boring-Ø	5,5 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

