

**Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraad, Neodymium, Ø: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085926 22
GTIN	5012095608370
Artikelklasse	08Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**
- **Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.**
- **Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.**
- **Magneetkern van neodymium.**

**Toepassing:**

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

**Technische beschrijving**

Hoogte	6 mm
Nominale houdkracht	50 N
Schroefdraad	M4 mm
Hoogte met schroefdraad	12,5 mm
Materiaal oppervlak	met rubber bekleed
Ø	22 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

