

Garant**Gereedschapshouder voor volboren Vorm ADB, SK 50, Voor schacht-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301287 25
GTIN	4062406104993
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.**
- **Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-Ø tegen het contactvlak gespannen.**
- **De hierdoor betere ondersteuning maakt een hogere voeding mogelijk.**
- **Hoge rondloopnauwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Callout:

Wisselplaat-volboor
Gereedschapsopname
Geslepen contactvlak
Vorm ADB

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

Alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reserveschroeven nr. 309907, 309908.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	45 mm
Voor schacht-Ø D ₁	25 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Volbooropname

Accessoires

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 25	309700 25
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25	309680 25
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50