

**Onbewerkte boorstang Vorm A, SK 40, A-maat: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301301 250
GTIN	4062406105020
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conus en kraag gehard en geslepen.

Materiaal:

16 MnCr5

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	250 mm
Buiten-Ø D	63 mm
Span-Ø D ₁	63 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Producttype	Onbewerkte boorstang

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
---	-----------

ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en
passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308801 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40