

**Onbewerkte boorstang Vorm A, SK 50, A-maat: 315mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301302 315
GTIN	4062406105037
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conus en kraag gehard en geslepen.

**Materiaal:**

16 MnCr5

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	315 mm
Buiten-Ø D	97 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	97 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Producttype	Onbewerkte boorstang

**Accessoires**

308720 50

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht  
Geschikt voor conus 50

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen  
DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50

308820 50

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50

308605 50

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50

308660 50

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308620 50

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50

308790 50

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50

308760 50

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50

308765 50

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308650 50

Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal  
draaimoment 200 Nm

656050 200

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50

308610 50

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor  
conus 50

308615 50

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor  
conus 50

308740 50

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50

308795 50

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50

308785 50

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50

308640 50

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor  
conusmaat 50

308830 50

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50

308600 50