

**Onbewerkte boorstang Vorm A, BT 50, A-maat: 315mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302891 315
GTIN	4062406105051
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conus met kraag, gehard en geslepen. Schacht zacht voor verdere verwerking.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	97 mm
Afkoppellengte A-maat	315 mm
Span-Ø D ₁	97 mm
Opname	BT 50
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	A
Producttype	Onbewerkte boorstang

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
---	-----------

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50