

**Onbewerkte boorstang, HSK-A 100, A-maat: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307027 250
GTIN	4062406105075
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Conus en kraag gehard en geslepen.**
- **Schacht zacht voor verdere bewerking.**

Toepassing:

Voor het vervaardigen van speciaal gereedschap.

Materiaal:

16MnCr5

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	97 mm
Afkoppellengte A-maat	250 mm
Span-Ø D ₁	97 mm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Producttype	Onbewerkte boorstang

