

**Onbewerkte boorstang, HSK-A 63, A-maat: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307025 160
GTIN	4062406105068
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Conus en kraag gehard en geslepen.**
- **Schacht zacht voor verdere bewerking.**

Toepassing:

Voor het vervaardigen van speciaal gereedschap.

Materiaal:

16MnCr5

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	63 mm
Span-Ø D ₁	63 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Producttype	Onbewerkte boorstang

Accessoires

HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 63

309880 63