

Garant**Tussenhuls, SK 50, Conus SK / SK1: 50/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301273 50/50
GTIN	4062406105129
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Levering:**

Met ingebouwde verbindingsschroef voor gereedschapsopnames volgens ISO 7388-1.
(voorheen DIN 69871)

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	97 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Producttype	Tussenhuls

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50