

Garant**Tussenhuls, SK 50, Conus SK / SK1: 50/40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301273 50/40
GTIN	4062406105112
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Levering:**

Met ingebouwde verbindingsschroef voor gereedschapsopnames volgens ISO 7388-1.
(voorheen DIN 69871)

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	70 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Producttype	Tussenhuls

Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50