

Garant**Gereedschapshouder voor volboren Vorm ADB, BT 40, Voor schacht-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303128 32
GTIN	4062406105174
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Alle schachten speciaal bewerkt.
- Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.
- Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-Ø tegen het contactvlak gespannen.
- De hierdoor betere ondersteuning maakt een hogere voeding mogelijk.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

Alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Reserveschroeven nr. 309907; 309908.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	52 mm
Voor schacht-Ø D ₁	32 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Opname	BT 40

Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Volbooropname

Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40