

**Garant****Steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 16/1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273756 16/1,5
GTIN	4045197720139
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Opmerking:**

Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij  $t_{\max}$  ( $5 \times$ steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	1,5 mm
Functiebreedte $L_4$	16 mm
Koplengte $L_1$	29 mm
Insteekdiepte $t_{\max}$	7,5 mm
Bout	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Totale lengte L	100 mm
Schachtbreedte b	16 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja

Producttype

Klemdraaihouder

---

**Accessoires**

Klemschroef Type 4

279815 4

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500