

Garant**Gereedschapshouder voor volboren Vorm ADB, BT 40, Voor schacht-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303128 20
GTIN	4062406105150
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt.**
- **Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.**
- **Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-Ø tegen het contactvlak gespannen.**
- **De hierdoor betere ondersteuning maakt een hogere voeding mogelijk.**
- **Hoge rondloopnauwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.**

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

Alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802. Reserveschroeven nr. 309907; 309908.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	72 mm
Voor schacht-Ø D ₁	20 mm
Buiten-Ø D	40 mm
Opname	BT 40

Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Volbooropname

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40