

Garant**Gereedschapshouder voor volboren, HSK-A 100, Voor schacht-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307007 32
GTIN	4062406105297
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor is 0,4 mm verplaatst. **Tijdens het aandraaien wordt de kraag van de volboorschacht tegen het contactvlak gespannen. Bovendien is de contact-Ø ten opzichte van gebruikelijke gereedschapsopnames vergroot.**

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

Alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, reserveschroeven nr. 309907 en 309908.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	52 mm
Voor schacht-Ø D ₁	32 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893

Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Volbooropname

Accessoires

HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 100	309880 100
---------------------------------------	------------