

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 40,
Schroefdraad M × Lengte L1: M8X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301303 M8X25
GTIN	4062406105327
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conische uitvoering.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	15 mm
Afkoppellengte A-maat	44 mm
Schroefdraad M	M8x25
Ø D ₂	13 mm
L ₂	5 mm
Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	8,5 mm
Nuttige lengte L ₁	25 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

Accessoires

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25	309680 25
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Sleutel voor ER-mini-moer Voor ER-spantanghouder 25	309740 25
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Momentopzetstuk voor ER-minimoer Voor ER-spantanghouder 25	309745 25
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 25	309700 25
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M