

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 40,  
Schroefdraad M × Lengte L1: M16X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301303 M16X25
GTIN	4062406105495
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conische uitvoering.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	44 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	25 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6	17 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Schroefdraad M	M16×25
Buiten-Ø D	29 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

## Accessoires

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25	309680 25
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Sleutel voor ER-mini-moer Voor ER-spantanghouder 25	309740 25
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 25	309700 25
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Momentopzetstuk voor ER-minimoer Voor ER-spantanghouder 25	309745 25
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
	656050 200

Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40