

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 40,  
Schroefdraad M × Lengte L1: M10X5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301303 M10X5
GTIN	4062406105365
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conische uitvoering.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Afkoppellengte A-maat	25 mm
Buiten-Ø D	18 mm
Schroefdraad M	M10×5
L <sub>2</sub>	5 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6	10,5 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	5 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

## Accessoires

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
	308820 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308801 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40