

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 40,
Schroefdraad M × Lengte L1: M12X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301303 M12X25
GTIN	4062406105433
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conische uitvoering.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Ø D ₂	21 mm
Schroefdraad M	M12×25
L ₂	5 mm
Buiten-Ø D	24 mm
Afkoppellengte A-maat	44 mm
Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	12,5 mm
Nuttige lengte L ₁	25 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Sleutel voor ER-mini-moer Voor ER-spantanghouder 25	309740 25
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Momentopzetstuk voor ER-minimoer Voor ER-spantanghouder 25	309745 25
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 25	309700 25
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25	309680 25
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Momentsleutelmet omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40