

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 40,
Schroefdraad M × Lengte L1: M8X100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301303 M8X100
GTIN	4062406105358
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conische uitvoering.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 119 mm

Boring-Ø D₁ tolerantie IT6: 8,5 mmØ D₂: 13 mm

Buiten-Ø D: 25 mm

Nuttige lengte L₁: 100 mmL₂: 5 mm**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	25 mm
Schroefdraad M	M8×100
Afkoppellengte A-maat	119 mm
Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	8,5 mm
L ₂	5 mm

Nuttige lengte L_1	100 mm
$\varnothing D_2$	13 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 3 \mu\text{m}$
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

Accessoires

Aantreibout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Speciale aantreibout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantreibout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Momentopzetstuk voor aantreibouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Aantreibout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantreibout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantreibout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Speciale aantreibout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
Momentopzetstuk voor aantreibouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantreibout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40