

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 40,  
Schroefdraad M × Lengte L1: M12X100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301303 M12X100
GTIN	4062406105464
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conische uitvoering.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad M	M12×100
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6	12,5 mm
Buiten-Ø D	33 mm
Afkoppellengte A-maat	119 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

## Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
	308700 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht  
Geschikt voor conus 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen  
DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor  
conusmaat 40

308830 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt  
voor conus 40

308802 40

Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor  
conus 40

308615 40