

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 40,  
Schroefdraad M × Lengte L1: M10X100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301303 M10X100
GTIN	4062406105402
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conische uitvoering.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	32 mm
Schroefdraad M	M10×100
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	100 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6	10,5 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Afkoppellengte A-maat	119 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

## Accessoires

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Momentsleutelmet omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40