

**Garant****Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 40,  
Schroefdraad M × Lengte L1: M10X50****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 301303 M10X50 |
| GTIN          | 4062406105389 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conische uitvoering.

**Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

|  |            |
|--|------------|
| Nuttige lengte L <sub>1</sub>          | 50 mm      |
| L <sub>2</sub>                         | 5 mm       |
| Buiten-Ø D                             | 23 mm      |
| Schroefdraad M                         | M10×50     |
| Boring-Ø D <sub>1</sub> tolerantie IT6 | 10,5 mm    |
| Ø D <sub>2</sub>                       | 18 mm      |
| Afkoppellengte A-maat                  | 69 mm      |
| Opname                                 | SK 40      |
| Opnamenorm                             | ISO 7388-1 |
| Vorm                                   | ADB        |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 μm                            |
| Verspaningsstrategie               | HSC                               |
| Producttype                        | Inschroeffreesopname              |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40  | 308650 40  |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40  | 308660 40  |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40                               | 308615 40  |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308785 40  |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40  | 308610 40  |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308795 40  |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40                              | 308630 40  |
| ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40   | 309680 40  |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40  | 308635 40  |
| Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40                            | 308830 40  |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308765 40  |
| AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M   | 308670 40M |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308790 40  |
| Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40                            | 308806 40  |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40                      | 308700 40  |
| ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40                                       | 309700 40  |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40  |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40  | 308760 40  |

|  |            |
|--|------------|
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40                              | 308620 40  |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40                              | 308605 40  |
| Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm                | 656050 200 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40   | 308600 40  |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40                      | 308740 40  |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40                  | 308625 40  |
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40  |
| Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40                | 308802 40  |
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40   | 308640 40  |