

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 40,
Schroefdraad M × Lengte L1: M16X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301303 M16X50
GTIN	4062406105501
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conische uitvoering.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

L ₂	5 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Schroefdraad M	M16×50
Nuttige lengte L ₁	50 mm
Afkoppellengte A-maat	69 mm
Ø D ₂	29 mm
Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6	17 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname

Accessoires

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
ER-spansleutel1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40	309700 40
Momentsleutelmet omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
	308801 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308625 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40