

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 50,
Schroefdraad M × Lengte L1: M12X150****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 301304 M12X150 |
| GTIN | 4062406105600 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Conische uitvoering.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

| | |
|--|------------|
| Buiten-Ø D | 40 mm |
| Boring-Ø D ₁ tolerantie IT6 | 12,5 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 169 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Nuttige lengte L ₁ | 150 mm |
| L ₂ | 10 mm |
| Schroefdraad M | M12×150 |
| Opname | SK 50 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Inschroeffreesopname |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 | 308615 50 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50 | 308720 50 |
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50 | 308640 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308765 50 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50 | 308740 50 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50 | 308600 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308790 50 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308785 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 | 308620 50 |
| Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50 | 308830 50 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50 | 308660 50 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50 | 308605 50 |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50 | 308820 50 |
| Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm | 656050 200 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50 | 308650 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308760 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308795 50 |

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50

308610 50