

Platte grijpermagneet met boring, Neodymium, Ø: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085932 16
GTIN	5012095608479
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermd platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

Technische beschrijving

Hoogte	4,5 mm
Ø	16 mm
Boring-Ø	3,5 mm
Nominale houdkracht	75 N
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

